


FICHA TÉCNICA | DATASHEET | FICHE TECHNIQUE | FICHA TÉCNICA

Clinic Banca/Parede Bica Inferior
Safe Low Spout Wall-Mounted Mixer
Safe Mitigeur D'évier Mural A/ Bec Inférieur
Safe Mezclador Mural Fregadero C/ Caño Inferior

MODELO | MODEL | MODÈLE | MODELO

Safe

REFERÊNCIA: CT2006950 | EAN: 5609239254953



medidas em mm // measures in mm // mesures en mm // medidas en mm

INSTALAÇÃO | INSTALLATION | INSTALLATION | INSTALACIÓN

A instalação deverá ser efetuada por um técnico habilitado
The installation should be carried out by a qualified technician
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié
La instalación debe ser realizada por un técnico habilitado

EMBALAGEM | PACKAGING | CONDITIONNEMENT | EMBALAJE

Fornecido em embalagem de cartão
Supplied in a carton box
Fourni dans une boîte à carton
Suministrado en un embalaje de cartón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL FEATURES | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Material: latão cromado • Cartucho cerâmico Ø40 • Ligações flexíveis certificadas Norma UNE 53-626/2 • Fabricado de acordo com normas ISO 9001 • Indicado para utilização com cotovelo | <ul style="list-style-type: none"> • Material: chromed brass • Ø40 ceramic cartridge • Certified flexible connection hoses UNE 53-626/2 standard • Manufactured according to ISO 9001 standards • Made for elbow activation and closing | <ul style="list-style-type: none"> • Matériel : laiton chromé • Cartouche céramique Ø40 • Raccords flexibles certifiés selon la norme UNE 53-626/2 • Fabriqué selon les normes ISO 9001 • Indiqué pour activation et fermeture avec le coude | <ul style="list-style-type: none"> • Material: latón cromado • Cartucho cerâmico Ø40 • Flexibles certificados de acuerdo con la normativa UNE 53-626/2 • Fabricado de acuerdo con las normativas ISO 9001 • Indicado para activación y cierre con el codo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

GARANTIAS E MANUTENÇÃO | WARRANTY AND MAINTENANCE | GARANTIES ET ENTRETIEN | GARANTÍAS Y MANTENIMIENTO

- | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Garantia 3 anos para defeitos de fabrico (excluem-se peças de desgaste rápido) - Limpar com pano húmido - Não usar detergentes abrasivos - Secar depois de limpar | <ul style="list-style-type: none"> - 3 years warranty for manufacturing defects (The normal abrasion of wear parts is excluded from our warranty.) - Clean with damp cloth - Do not use abrasive detergents - Dry after cleaning | <ul style="list-style-type: none"> - Garantie pour les défauts de fabrication: 3 ans (Sont exclus de la garantie les pièces d'usure) - Nettoyer avec un chiffon humide - Ne pas utiliser des produits abrasifs - Sécher après nettoyage | <ul style="list-style-type: none"> - Garantía para defectos de fabricación: 3 años (Queda excluido de la garantía el desgaste por su uso normal) - Limpiar con un paño humedecido - No usar detergentes abrasivos - Secar después de limpiar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|